

品番：EA898RB-22A

品名：DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロニカッター付)



販売価格	41,100円(税抜) / 45,210円(税込)		
カタログ価格	41,100円(税抜) / 45,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	BK-1801L5
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ160mm
全長	1209~1509mm	重量	金属8枚刃使用時:2.6kg あんぜんロータ使用時:2.5kg
回転数	金属8枚刃使用時:6400回/分 あんぜんロータ使用時:6000回/分	連続運転時間(目安)	刈刃(金属刃):約60分 あんぜんロータ:約50分
充電時間	84分	電源	18V(リチウムイオン5000mAh)
付属品	刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんローター、ナイロンコード10本、充電器、電池パック		

電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み

場所や時間を気にせず刈り込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適


ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能

地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付

雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター(ナイロンコード)」を使い安全作業

φ 2.0mmナイロンコード

代替品

	<p>品番 EA898RB-21A コメント バッテリー容量:1.5Ah</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.