

品番 : EA898RB-31

品名 : DC36V 草刈機(充電式)



販売価格	56,000円(税抜)／61,600円(税込)		
カタログ価格	56,000円(税抜)／61,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 01:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2502ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

エンジン式工具に匹敵する動力性能

仕様

メーカー	京セラ	型番	DK3600L2
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ255mm
全長	1828mm	重量	本体:4kg(電池パックを含む)、充電器:0.63kg
材質	樹脂	電源	36V(リチウムイオン2.5Ah)
回転数	高速:6,500、中速:5,300、低速:3,500回/分	連続運転時間	高速:40分、中速:61分、低速:178分
付属品	ダブルカットチップソー(薄刃:225mm×36P)、保護メガネ、左手ハンドル、六角棒レンチ(5mm)、レンチビン、付属品袋、(+)ドライバー付ソケット、刈刃カバー、飛散防護カバー、充電器、電池パック、肩掛けバンド	充電時間	(80%充電)46分 (満充電)54分(UBC1804L使用時)

ブラシレスモーター

エンジン式工具に匹敵する動力性能

メーカー独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、25.4mlのエンジン式並みのパワーで密集した草もスムーズに刈れます。

軽量の優れた操作性で作業者をサポート

電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。

回転数は、草刈リシーンに合わせて高速・中速・低速の3段階に調節可能です。

ダブルカットチップソーを標準付属

チップと鋸刃の二種類の刃を備えた切れ味抜群のダブルカットチップソーは、長めの雑草も楽に刈れ、作業効率が上がります。

18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt

36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。

ナイロンコードも使えます。

※あんぜんローター・ナイロンカッターを使用するときは、専用の飛散防護カバー（別売）と交換してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.