

品番：EA898RC-23SB

品名：φ255mm 草刈機セット(エンジン付)



販売価格	44,900円(税抜)／49,390円(税込)			
カタログ価格	44,900円(税抜)／49,390円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/06/01 17:47現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	EKM-2630※ESCOオリジナルセット品
※注意※	【お客様組立品】	セット内容	・φ255草刈機(エンジン付) ・255mm×40T超硬チップソー(草刈機用) ・2.4×5mmナイロンカッター(草刈機用) ・草刈機用安全カバー ・手袋(ポリウレタン・迷彩)
<本体仕様>			
使用燃料	混合50:1=レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル(FC級/FD級)	燃料タンク容量	0.6L
排気量	25.6mL	キャブレタ	ダイヤフラム(バタフライ)式
点火方式	電子点火	点火プラグ	NGK BPMR8Y
刈刃サイズ	チップソー40枚刃(255mm)	サイズ	1770(L)×610(W)×305(H)mm
重量	4.9kg	付属品	刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋、六角棒レンチ、ソケットレンチ、両口スパナ

3次規制適合
Kスタート:始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
両手ハンドルタイプ:両手でしっかりと、平面の多い所での作業に
便利:スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ
低燃費:クリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少、燃費が30%以上アップ
安全:レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構
軽量:部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。

代替品

	品番	EA898RC-25SB
	コメント	仕様ご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.