

品番：EA898RC-36B

品名：φ230mm 草刈機(エンジン付)



販売価格	38,600円(税抜)／42,460円(税込)		
カタログ価格	38,600円(税抜)／42,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 00:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	EKM-2300
※注意※	【お客様組立品】	燃料	混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジン オイルFC級/FD級)
キャブレター	ダイヤフラム(バタフライ)式	点火方式	電子点火
点火プラグ	チャンピオン RCJ6Y	燃料タンク容量	0.4L
刈刃サイズ	φ230mm	ブレード穴径	25.4mm
全長	1765mm	重量	4.6kg
排気量	20.6mL	連続運転時間(目安)	25分
材質	樹脂	付属品	刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散 防護カバー、保護めがね、肩掛けバン ド、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、 ソケットレンチ、スパナ
3次規制適合			
両手ハンドルタイプなので、両手でしっかりと、平面の多い所での作業に向いています			
スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます			

レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構

部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています

始動が簡単、リコイルの引き力が軽い

代替品



品番 EA898RC-36D

コメント ハンドル形状が変更になりました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.