

品番：EA898RC-36D

品名：φ230mm 草刈機(エンジン付)



販売価格	38,500円(税抜)／42,350円(税込)		
カタログ価格	38,500円(税抜)／42,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/04 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2503ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	EKM-2300A
刈刃サイズ	φ230mm	ブレード穴径	25.4mm
エンジン種類	2サイクル	排気量	20.6ml
燃料	混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジン オイルFC級/FD級)	燃料タンク容量	0.4L
連続運転時間(目安)	25分	サイズ	1765×596×430(H)mm
重量	4.7kg	キャブレター	ダイヤフラム式
点火方式	電子点火	点火プラグ	NGK BPM6A(抵抗入り)
付属品	刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散 防護カバー、保護めがね、肩掛けバン ド、収納袋(ビニール)、六角棒レンチ、 ソケットレンチ、スパナ		
3次規制適合			
左右非対称両手ハンドル採用で体の中心に近い位置でハンドルを握ることができ、左右に振りやすく、腕や腰などの負担も少なく、長時間作業でも疲れにくい			
スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます			

レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.