

品番：EA898RC-39A

品名：φ255mm 草刈機(エンジン付/背負式)



販売価格	64,500円(税抜) / 70,950円(税込)		
カタログ価格	64,500円(税抜) / 70,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 06:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			




この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	EKKB-270L
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ255mm
全長	2674mm	重量	7.2kg
燃料	混合ガソリン	燃料タンク容量	1.03L
排気量	25.4ml	連続運転時間(目安)	30分
付属品	φ255mmチップソー、刈刃カバー、保護めがね、六角棒レンチ、ソケットレンチ、飛散防止カバー、収納バッグ		

代替品

	品番 EA898RC-39B コメント 変更点: ブランド
---	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

