品番: EA898RC-39A

品名: φ 255mm 草刈機(エンジン付/背負式)



販売価格	64,500円(税抜) / 70,950円(税込)				
カタログ価 格	64,500円(税抜)/70,950円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/20 03:04現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2565ページ				





この商品はお客様組み立て品です

仕様

メーカー	京セラ	型番	EKKB-270L
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ 255mm
全長	2674mm	重量	7.2kg
燃料	混合ガソリン	燃料タンク容量	1.03L
排気量	25.4ml	連続運転時間(目安)	30分
付属品	φ255mmチップソー、刈刃カバー、保 護めがね、六角棒レンチ、ソケットレン チ、飛散防止カバー、収納バッグ		

代替品



品番 EA898RC-39B

コメント 変更点:ブランド