

品番：EA898RC-52B

品名：φ230mm/DC18V 草刈機(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,800円(税抜) / 32,780円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,800円(税抜) / 32,780円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 17:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2502ページ | | |



この商品はお客様組み立て品です。

車載や収納に便利な2分割式

仕様

| | | | |
|---------|--|------------|----------------------------|
| メーカー | 工進 | 型番 | SBC-1825B |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 刈刃サイズ | φ230mm |
| 全長 | 1850mm | 重量 | 3.7kg |
| 回転数 | 3,000~5,000rpm | 連続運転時間(目安) | 低速:約50分 高速:約30分(無負荷の場合) |
| 充電時間 | 約75分 | バッテリー | 18V(リチウムイオン2.5Ah) |
| 付属品 | φ230mmチップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー取付け用六角穴付ボルト(M5×20)×1本、取付け金具、保護メガネ、六角レンチ、結束バンド、ボックスレンチ、18Vバッテリー(2.5Ah)、18V急速充電器、取扱説明書 | 刃数 | 36P |
| 刃物回転方向 | 反時計回り(使用者から見て) | 使用環境温度 | 5~40℃ |
| ハンドル | U字 | シャフト | 分割式 |
| 適合バッテリー | EA990KB-26 | バッテリー用充電器 | EA990KB-27 |

車載や収納に便利な2分割式

握力の弱い女性やご高齢者にも握りやすいグリップ

ラクな姿勢で操作できるチップソーとグリップの角度

低速・高速の回転速度調節が可能

チップソー式、2分割出来るから収納もラクラク!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.