

品番：EA898RC-52B

品名：φ230mm/DC18V 草刈機(充電式)



販売価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
カタログ価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/18 03:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2564ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

車載や収納に便利な2分割式

仕様

メーカー	工進	型番	SBC-1825B
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ230mm
全長	1850mm	重量	3.7kg
回転数	3,000~5,000rpm	連続運転時間(目安)	低速:約50分 高速:約30分(無負荷の場合)
充電時間	約75分	バッテリー	18V(リチウムイオン2.5Ah)
付属品	φ230mmチップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー取付け用六角穴付ボルト(M5×20)×1本、取付け金具、保護メガネ、六角レンチ、結束バンド、ボックスレンチ、18Vバッテリー(2.5Ah)、18V急速充電器、取扱説明書	刃数	36P
刃物回転方向	反時計回り(使用者から見て)	使用環境温度	5~40℃
ハンドル	U字	シャフト	分割式
適合バッテリー	EA990KB-26	バッテリー用充電器	EA990KB-27

車載や収納に便利な2分割式

握力の弱い女性やご高齢者にも握りやすいグリップ

ラクな姿勢で操作できるチップソーとグリップの角度

低速・高速の回転速度調節が可能

チップソー式、2分割出来るから収納もラクラク!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.