


品番：EA898RC-53C

品名：φ230mm/DC36V 草刈機(充電式)



販売価格	44,800円(税抜) / 49,280円(税込)		
カタログ価格	44,800円(税抜) / 49,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/05 12:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2502ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

車載や収納に便利な2分割式

#### 仕様

メーカー	工進	型番	SBC-3650B
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ230mm
全長	1880mm	重量	5.1kg (バッテリー等付属品含む)
回転数	3,000~6,000rpm	連続運転時間(目安)	(低速)約300分 (高速)約100分
充電時間	約180分	バッテリー	36V(リチウムイオン5.0Ah)
付属品	φ230mmチップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー取付け用六角穴付ボルト(M5×20)×1本、取付け金具、保護メガネ、六角レンチ、結束バンド、ボックスレンチ、36Vバッテリー(5.0Ah)、36V急速充電器、取扱説明書	刃数	36P
刃物回転方向	反時計回り(使用者から見て)	使用環境温度	5~40℃
ハンドル	U字	シャフト	分割式
適合バッテリー	EA898RC-92		

車載や収納に便利な2分割式
握力の弱い女性やご高齢者にも握りやすいグリップ
楽な姿勢で操作できるチップソーとグリップの角度
低速・高速の回転速度調節が可能
ガーデニングから農作業まで
モーターハウジング構造を一新。異物の侵入を抑え、壊れにくい構造に!
草刈絡み対策を徹底追及。飛散防護カバーと刈刃取り付け構造の一新により草絡みを低減!
分割シャフトや回転調整ダイヤルなど従来モデルでの使い易さはそのまま継承。更に、軽量化、重量バランス最適化実施!

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.