品番: EA898RC-79

品名: φ 255mm/DC36V 草刈機(充電式/分割仕様)



販売価格	96,400円(税抜)/106,040円(税込)				
カタログ価 格	96,400円(税抜)/106,040円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 17:27現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2564ページ				













この商品はお客様組み立て品です

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CG36DC(D)(WPZ)
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ 255mm
全長	1840mm	重量	4.7kg
回転数	エコ:3,000rpm オート:4,700rpm パワー:6,000rpm	連続運転時間	エコ:約115分 オート:約50分 パワー:約27分
充電時間	約30分(実用充電)、約40分(満充電)	電源	DC36V(リチウムイオン4Ah)
付属品	チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋、電池カバー		

回転数3段階切替

両手ハンドル(メインパイプ 分割形)

オートモード搭載:負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率良く作業ができます。

高トルク、高耐久!高耐久のブラシレスモーターを搭載することにより、高トルクを実現。刈刃外径255mmチップソーを採用し、快適に作業ができます。

スピンドルロックを搭載:ロックボタンを押し込むことで回り止めができ、チップソーなどの取り付けがしやすいです。

操作性向上:スイッチパネルをハンドル部付近に配置することで、手元での操作が可能です。

分割できるので、持ち運びや収納に便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.