

品番 : EA898RE-26A

品名 : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 23,300円(税抜)／25,630円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 23,300円(税抜)／25,630円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/04 00:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2510ページ                      |      |   |



## 仕様

|        |                   |        |                 |
|--------|-------------------|--------|-----------------|
| メーカー   | 京セラ               | 型番     | BHT-1803L1      |
| 刈込幅    | 300mm             | 全長     | 624mm           |
| 重量     | 2.0kg             | 切断径    | 15mm            |
| ストローク数 | 1800回/分           | ストローク量 | 28mm            |
| バッテリー  | 18V(リチウムイオン1.5Ah) | 連続使用時間 | 30分             |
| 充電時間   | 69分               | 付属品    | 刃物カバー、電池パック、充電器 |

刃物位置調節機能付

電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式

両刃駆動方式

より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃

不快な振動を吸収する「超低振動」モデル

刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

