

品番：EA898RE-2B

品名：420mm/AC100V/370W ヘッジトリマー(電動)



販売価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
カタログ価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/07 14:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2573ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	HT-4243
刈込幅	420mm	全長	714mm
重量	2.1kg	切断径	20mm
ストローク数	1950回/分	ストローク量	28mm
電源	AC100V、370W	定格電流	3.9A
サイズ(W×D×H)mm	714×186×168	付属品	ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、大型チップレシーバ(本体取付)、ベルトフックストラップ

両刃駆動方式

二重絶縁

高剛性ディンプルブレード

超低振動

プロも納得の切れ味と耐久性

刃物を守るクラッチ機構搭載

不快な振動を吸収する「超低振動」モデル

左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付

静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい

鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃

擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ デンプルブレード

ブレードのメンテナンスと交換に便利な刃物位置調節機能付

ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー

※断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.