

品番：EA898RE-4B

品名：500mm/AC100V/370W ヘッジトリマー(電動)



販売価格	23,000円(税抜)／ 25,300円(税込)		
カタログ価格	23,000円(税抜)／25,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/01 18:50現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2510ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	HT-5043
刈込幅	500mm	全長	797mm
重量	2.2kg	切断径	20mm
ストローク数	1950回/分	ストローク量	28mm
電源	AC100V、370W	定格電流	3.9A
サイズ(W×D×H)mm	186×797×168	材質	樹脂
付属品	ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)		
両刃駆動方式			
二重絶縁			
プロも納得の切れ味と耐久性			
超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)			
刃物を守るクラッチ機構搭載			
不快な振動を吸収する「超低振動」モデル			

左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ デンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテナンスと交換に便利な刃物位置調節機能付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.