

品番：EA898RE-5

品名：210mm/AC100V ヘッジトリマー(長柄/電動)



販売価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/01 09:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	PHT-2100
電源	AC100V 50/60Hz	電流	0.8A
消費電力	70W	刈込幅	210mm
切断径	10mm(※切断径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。)	ストローク数	1600回/分
ストローク量	18mm	コード長	0.25m
全長	1220～1480mm	伸縮機能	260mm
サイズ(W×D×H)mm	1,220～1,480×76×139	重量	1.4kg
付属品	ブレードセット・ブレードカバー・コードストラップ(ベルトフック付)・チップレシーバ・延長コード10m・ノブナット	用途	生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定
二重絶縁			
両刃駆動方式			

代替品

品番	EA898RE-5A
コメント	変更点:ブランド(リョービ→京セラ)



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.