品番: EA898RE-5A

品名: 210mm/AC100V ヘッジトリマー(長柄/電動)



販売価格	19,100円(税抜)/21,010円(税込)				
カタログ価 格	19,100円(税抜)/21,010円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 07:01現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					









仕様

メーカー	京セラ	型番	PHT-2100
刈込幅	210mm	最大切断枝径	10mm
全長	1220~1480mm	重量	1.4kg
ストローク数	1600回/分	ストローク量	18mm
電源	AC100V 50/60Hz	電流	0.8A
消費電力	70W	伸縮機能	260mm
サイズ(W×D×H)mm	1,220~1,480×76×139	コード長	0.25m
付属品	ブレード(スタンダード刃)(本体取付) ブレードカバー(本体取付) チップレシーバー(本体取付) ベルトフックストラップ(本体取付) 延長コード(10m) ノブナット(本体取付)		

二重絶縁

両刃駆動方式

高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に

角度調整機能付

パイプ伸縮機能付
スタンダード刃(三面研磨ニッケルクロムコーティングブレード)

ベルトフックストラップとチップレシーバー付

ヘッド角度とパイプ長さが作業に合わせ調節できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.