品番: EA898RF-14A

品名: 160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン(充電式)



販売価格	<b>26,600円</b> (税抜)/ 29,260円(税込)				
カタログ価 格	26,600円(税抜)/29,260円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 23:13現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2572ページ				









## 仕様

メーカー	京セラ	型番	BB-1800
電源	DC18V(リチウムイオン1.5Ah)	刈込幅(mm)	160
全長(mm)	358	重量(kg)	1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラ スレシーバーは含まない。電池パックは 含む。
ストローク数	1250回/分	刈込み高さ	15·20·25mm
充電時間	69分	一充電当たりの作業量	(目安)約60分
付属品	ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈 りガイド、グラスレシーバー、充電器、電 池パック		

両刃駆動方式

リチウムイオン電池搭載

キワをキレイに刈れる

キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる

刈込み高さを15·20·25mmにワンタッチ調節

芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.