

品番：EA898RF-14A

品名：160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン(充電式)



販売価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
カタログ価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2509ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	BB-1800
電源	DC18V(リチウムイオン1.5Ah)	刈込幅(mm)	160
全長(mm)	358	重量(kg)	1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスシェーバーは含まない。電池パックは含む。
ストローク数	1250回/分	刈込み高さ	15・20・25mm
充電時間	69分	一充電当たりの作業量	(目安)約60分
付属品	ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスシェーバー、充電器、電池パック		
両刃駆動方式			
リチウムイオン電池搭載			
キワをキレイに刈れる			
キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる			
刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節			
芝の後片付けが楽になるグラスシェーバ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.