

品番：EA898RF-14A

品名：160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 25,100円(税抜) / 27,610円(税込) | | |
| カタログ価格 | 25,100円(税抜) / 27,610円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 00:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2509ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------|--|------------|---|
| メーカー | 京セラ | 型番 | BB-1800 |
| 電源 | DC18V(リチウムイオン1.5Ah) | 刈込幅(mm) | 160 |
| 全長(mm) | 358 | 重量(kg) | 1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスシェーバーは含まない。電池パックは含む。 |
| ストローク数 | 1250回/分 | 刈込み高さ | 15・20・25mm |
| 充電時間 | 69分 | 一充電当たりの作業量 | (目安)約60分 |
| 付属品 | ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスシェーバー、充電器、電池パック | | |
| 両刃駆動方式 | | | |
| リチウムイオン電池搭載 | | | |
| キワをキレイに刈れる | | | |
| キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる | | | |
| 刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節 | | | |
| 芝の後片付けが楽になるグラスシェーバ付 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.