

品番 : EA898RG-1

品名 : DC18V/254mm 長柄伸縮式ハッジトリマー(充電式)



販売価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
カタログ価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2510ページ		



#### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JPHT254
刈込幅	254mm	全長	1430~1820mm
重量	2.3kg	切断径	11.5mm
ストローク数	1330回/分	電源	DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
連続使用時間	50分	充電時間	60分
付属品	2.0Ahバッテリー×1、充電器、ストラップ、ブレードケース		

軽量&伸縮式ポールで、高所の剪定もラクラクにできる、充電式ポールハッジトリマーです。

可動式ハンドルと肩掛けストラップ付で、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。

ヘッドの角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。

使用後はヘッド部分を脱着し、コンパクトに収納できます。

安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロックタイプ。

軽量で使いやすく、長時間使用しても疲れにくい。

両刃駆動式

代替品



**品番** EA898RG-1A

**コメント** 変更点:刈込幅・切断径など

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.