

品番：EA898RG-11

品名：120mm ハンディバリカン(充電式)



販売価格	17,300円(税抜) / 19,030円(税込)		
カタログ価格	17,300円(税抜) / 19,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 04:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2509ページ		



木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JHC1218
刈込幅	120mm	全長	361mm
重量	1.1kg	ストローク数	1150回/分
電源	DC18V(リチウムイオン2.0Ah)	連続使用時間	110分
充電時間	60分	付属品	2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード

軽量&コンパクトで、木の周りやキワの刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。

誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。

芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。

別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。

壁際や狭いところも小回りが利く軽量・コードレス設計

片手で扱いやすいコードレス軽量タイプ

芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り

気になる部分をサッとメンテナンスできます。

充電切れのストレスを軽減!連続110分使用可能

大容量バッテリーで長時間の使用もサポート

つつい夢中になるガーデニングも思う存分楽しめる仕様に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.