

品番：EA898RG-1A

品名：DC10.8V/300mm 長柄伸縮式ハッジトリマー(充電式)



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 05:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JPHT30010TC
刈込幅	300mm	全長	1570~2210mm
重量	2.1kg	切断径	10mm
電源	DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)	ストローク数	1470回/分
連続使用時間	30分	充電時間	130分(5V3A充電時) ※室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります
付属品	2.0Ahバッテリー×1、USB充電ケーブル、補助ハンドル、肩掛けベルト、ブレードケース	ヘッド調整角度	-90°~90°

### 両刃駆動式

初めてでも扱いやすい、コードレスポールヘッジトリマーです。

「両刃タイプ」で刃の向きを気にせず使えるため、効率がよく作業ができます。

枝をガッチリ刈り取る「二面研磨刃」です。

軽量設計なので、持ち運びや長時間の作業も負担を感じにくいです。

3か所[補助ハンドル:持つ角度/ポール:長さ/ヘッド:ヘッドの角度]をスタイルやシーンに合わせて調節できます。

約157～最大約221cmまで伸長可能

安全スイッチと運転スイッチを同時に押すことで作動する「ダブルロック」で、万が一の誤作動を防止します。

ヘッド部分は着脱可能・ブレードケースも付属しているため、コンパクトに収納・車載ができます。

市販のUSB充電器(出力20W以上推奨)で手軽に充電ができます。

ライトの「点滅:充電中／点灯:充電完了」で、充電完了が一目でわかります。

抜き差しも簡単で、充電が終わったら差し込み口にセットするだけです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.