品番: EA898RG-1A

品名: DC10.8V/300mm 長柄伸縮式ヘッジトリマー(充電式)



販売価格	<b>18,200円</b> (税抜)/20,020円(税込)				
カタログ価 格	18,200円(税抜)/20,020円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/07 10:06現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					













## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JPHT30010TC
刈込幅	300mm	全長	1570~2210mm
重量	2.1kg	切断径	10mm
電源	DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)	ストローク数	1470回/分
連続使用時間	30分	充電時間	130分(5V3A充電時) ※室温、使用時間、USB充電器の出力 によって充電時間が長くなることがあり ます
付属品	2.0Ahバッテリー×1、USB充電ケーブ ル、補助ハンドル、肩掛けベルト、ブ レードケース	ヘッド調整角度	−90°~90°

## 両刃駆動式

初めてでも扱いやすい、コードレスポールヘッジトリマーです。

「両刃タイプ」で刃の向きを気にせず使えるため、効率がよく作業ができます。

枝をガッチリ刈り取る「二面研磨刃」です。

軽量設計なので、持ち運びや長時間の作業も負担を感じにくいです。

3か所[補助ハンドル:持つ角度/ポール:長さ/ヘッド:ヘッドの角度]をスタイルやシーンに合わせて調節できます。

安全スイッチと運転スイッチを同時に押すことで作動する「ダブルロック」で、万が一の誤作動を防止します。

ヘッド部分は着脱可能・ブレードケースも付属しているため、コンパクトに収納・車載ができます。

市販のUSB充電器(出力20W以上推奨)で手軽に充電ができます。

約157~最大約221cmまで伸長可能

ライトの「点滅: 充電中/点灯: 充電完了」で、充電完了が一目でわかります。

抜き差しも簡単で、充電が終わったら差し込み口にセットするだけです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.