
品番: EA898RG-2

品名: DC18V/530mm ヘッジトリマー(充電式)



販売価格	22,000円 (税抜)/ 24,200円(税込)				
カタログ価 格	22,000円(税抜)/24,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/12 21:48現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2573ページ				



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JHT530
刈込幅	530mm	全長	890mm
重量	2.4kg	切断径	16mm
ストローク数	1300回/分	電源	DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
連続使用時間	40分(無負荷時)	充電時間	60分
付属品	2.0Ahバッテリー×1、充電器、刈刃 ケース		

剪定に便利なヘッジトリマーです。

バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。

生垣の上面・側面などの広範囲を一気に刈れるので、均一で美しく仕上がり、時短もできます。

ブレードの左右が刃になっている両刃タイプ。

取り回しがしやすく左右を交互に使うこともできるので、作業効率がアップします。 また、二面研磨刃が枝をしっかり刈り取ります。

安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロック付です。

両刃駆動式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.