

品番：EA898RG-23

品名：DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電)



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 02:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	DBL1820C
電池種類	リチウムイオン二次電池	電池電圧	18V
電池容量	2000mAh	材質	PA6+GF30
サイズ(mm)	75×128×53	重量(g)	400
充電方式	USB Type-Cもしくは専用充電器 (EA898RG-22)	充電時間	約120分 (※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)
使用温度	0~40℃(充電時:5~35℃)	USB入力電圧/電流	DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V /1.66A

EA898RG-1A、-11、EA899AJ-73、EA857ZA-21、-22、
EA813ZA-1、-21、EA854ZJ-21、22、EA809ZP-21、22、
EA851YW-21、22、EA898RC-65、EA897BA-1A用
交換用バッテリー

アイリスオーヤマ 18Vの電動工具・園芸機械シリーズ対応の充電式リチウムイオンバッテリーです。

USB Type-C端子搭載で、専用の充電器が不要です。
専用の充電器 (EA898RG-22) でも充電できます。

※USB充電器、USB充電ケーブルは付属していません。
出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器 (PSE適合品) をご用意ください。

【充電式リチウムイオンバッテリー】

バッテリーがもうひとつあれば充電時間を待つ必要なし!

◆専用充電器不要

USB Type-Cケーブルからバッテリーに直接充電!

専用の充電器が不要です。

◆18Vだからパワーが違う

家具の組み立てから本格的なDIYまでこれ1台でなんでもつくれる!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.