

品番：EA898RH-21

品名：DC18.0V/170mm 芝生バリカン(充電式)



販売価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
カタログ価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 11:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2509ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CH 1817DA(BG)
刈込幅(mm)	170	全長(mm)	355
重量(kg)	1.7	電源	DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
ストローク数	1300回/分	連続使用時間	約30分
充電時間	60分	付属品	ブレードカバー、プロテクター、充電器、電池パック、電池カバー、アジャスタ
モーター	直流ケーシングモーター	刈り込み高さ	20/23/29/38mm (20mmはアジャスタ不使用時)

両刃駆動方式

リチウムイオン電池搭載

ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。

コードレスだから電源を気にせず持ち運べます。また、170mm幅のブレードでワイドに作業できます。

アジャスタ付きで刈込み高さを4段階で調節しながら、芝を刈ることができます。

代替品

品番	EA898RF-14A
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.