

品番：EA898RM-11

品名：DC18V/600mm ヘッジトリマー(充電式/本体のみ)



販売価格	45,900円(税抜)／ 50,490円(税込)		
カタログ価格	45,900円(税抜)／50,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/18 08:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	マキタ	型番	MUH600DZ
電源	DC18V(リチウムイオン6.0Ah)(別売)	刈込幅	600mm
全長	1121mm	連続使用時間	約55分
重量	3.9kg(バッテリー含む)	最大切断径	φ18mm
ストローク数	低速:0～1000min、 中速:0～1800min、 高速:0～2200min	充電時間	約40分
付属品	ブレードカバー、チップレシーバー		
バッテリー・充電器は別売です。			
特殊コーティング刃仕様			
カミコミ解除機能			
ボタン変速(3段)+トリガ変速で仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。			
回転式ハンドル(5段階調整)。横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

