

品番 : EA898S-2

品名 : AC100V/1500W ガーデンシュレッダー(電動)



販売価格	49,000円(税抜) / 53,900円(税込)		
カタログ価格	49,000円(税抜) / 53,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 14:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2511ページ		



### 仕様

メーカー	キンボシ	型番	MLC-1500D
容量	50L	重量(kg)	11.7
電源	AC100V・1500W	サイズ	560×445×890(H)mm
コード長	5m	最大粉碎枝径	φ35mm
騒音値	106dB	付属品	ゴーグル、手袋、押し込み棒、六角レンチ6mm、スパナ10mm
ブレード	特殊鋼両刃カッター		
ディスク式2枚刃で強力スピード粉碎			
便利な収集ボックスタイプ			
あっという間に細かく粉碎し、大容量の枝葉を約1/8に減容してくれます。			
最大約φ35mmまでの生木が投入可能で、強力に素早く粉碎可能			
モーター焼損防止機構・安全スイッチ(2箇所)・二重絶縁			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

