

品番：EA899AH-11

品名：DC36.0V 小形集じん機(無線連動)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 90,200円(税抜) / 99,220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 90,200円(税抜) / 99,220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 01:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0836ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|----------|---|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | R3640DA(XPSZ) |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 風量 | ターボ:3.9m3/分 標準:3.1m3/分 エコ:2.1m3/分 |
| 吸込仕事率 | ターボ:80W 標準:33W エコ:11W | ダストバッグ容量 | 18L |
| 電源 | マルチボルト蓄電池(36V-2.5Ah /18V-5.0Ah) | サイズ | 197×231×227(H)mm |
| 重量 | 3.0kg (蓄電池装着時) | モーター | 直流モーター |
| 最大真空度 | ターボ:8.4kPa(857mm水柱) 標準:4.7kPa(479mm水柱) エコ:2.0kPa(204mm水柱) | 騒音値 | ターボ:81dB(A) 標準:76dB(A) エコ:72dB(A) |
| 充電時間 | 約19分(実用充電)、約25分(満充電) | 付属品 | ホース(内径φ28×5m(ホースカバー付))・ホースベルト(3本)・すき間用吸口・ジョイント(B)・アダプタ(ゴム)・D25アダプタ(26mm用)・D25アダプタ(38mm用)・ダストバッグ・電池カバー(XPSZ仕様のみ)、マルチボルト蓄電池、急速充電器、システムケース |
| 連続使用時間 | エコモード:約52分 標準モード:約25分 | ケースサイズ | 内寸:350×270×280mm 外寸:395×295×315mm |

ターボモード:約12分

粉じん専用、電動工具接続専用

用途に応じて吸込力を3モードに切替可能

BluetoothRによる無線連動機能搭載で、BluetoothR対応製品やBluetoothR付蓄電池装着製品との連動が可能です。

BluetoothR蓄電池をお持ちでない場合でも、R3640DAに付属のBSL36A18BXを電動工具に装着し、代わりにお手持ちのマルチボルト蓄電池(BluetoothR非搭載)をR3640DAに装着すれば連動可能となります。

独立した各操作スイッチとLED表示で操作性アップ

運搬時の粉じん漏れを防止。使用時はキャップを地面に接触させることで、ホースの静電気を逃がすアースとして機能します。

従来は集じんファンがモータ冷却を兼ねていましたが、集じんファンとモータ冷却ファンを分離することでモータへの粉じん侵入を防止します。

本体、蓄電池、充電器、ホースなど、一式を全て収納が可能で、持ち運びに便利なシステムケース付(丸のこ用トレイ付)。

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.