

品番：EA899AH-22A

品名：AC100V/ 840W 掃除機(サイクロン式/ライトゴールド)



販売価格	69,700円(税抜)／ 76,670円(税込)		
カタログ価格	69,700円(税抜)／76,670円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 （2026/03/07 16:03現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2416ページ		



仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	CV-SP300M
集じん容量	0.25L	電源	100V(50/60Hz)
消費電力	約140～840W	吸込仕事率	約40～290W
騒音値	約54～59dB	サイズ	225×300×287(H)mm
重量	2.5kg(本体のみ)	コード長	5m
色	本体:ライトゴールド(N) ダストケースカバー:ブラック	フィルター	・クリーンフィルター ・アレルオフフィルター ・ウレタンフィルター
ヘッド幅	約230mm	ヘッド機能	自走機能、クルッとヘッド、ペタンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
クリーン機能	きれいな排気(0.3～10マイクロメートル)、捕集率約99%	付属品	・パットブラシ ・すき間用吸口 ・お手入れブラシ

強い吸引力で、フローリングの溝やじゅうたんのごみもしっかり吸い取ります。(強力パワー290W)

もっとも明るく感じる波長に近い緑色LEDライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせてます。
空気の流れを利用してダストケース下部に集めたごみをしっかり圧縮する「からまんプレス構造」を採用しました。
ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが開閉する「シンクロフラップ」により、押すときも引くときも吸うので、ごみの取り残しを減らします。
軽量ボディ2.5kgで移動や取り回しもラクラクです。
軽い力でスイスイ前に進む「自走機能」です。
ヘッドブラシは水洗い対応
[ecoこれっきり]運転(中・弱自動切替え)アイドリング&ストップ機能付

代替品

	品番	EA899AH-22B
	コメント	変更点:デザイン・カラー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.