

品番：EA899AH-23

品名：[充電/サイクロン式]スティッククリーナー



販売価格	108,800円(税抜) / 119,680円(税込)		
カタログ価格	108,800円(税抜) / 119,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/01 18:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	PV-BL50P
集じん容量	0.15L	電源	カセット式リチウムイオン電池 (21.6V)
連続使用時間	強: 約8分 自動: 約8~30分 標準: 約40分 (パワーヘッドあり)、約60分 (パワーヘッドなし)	サイズ	230×230×1010(H)mm (スティック時) 331×90×186(H)mm (ハンディ時) 270×280×1119(H)mm (充電台セット時)
重量	1.4kg (スティック時) 0.97kg (ハンディ時)	充電時間	約2時間
付属品	ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマホホルダー、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ	ヘッド機能	自走機能、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
ACアダプター	入力: AC100V 50/60Hz 0.7A 出力: DC25.7V 1.1A コード長: 1.6m		

【きわだつパワー】

パワフルな吸引力でしっかりごみを吸い込みます。

【4方向吸引機構】

前後だけでなく、左右からも吸うからごみの取り残しを減らします。

【3方向ごみくっきりライト】

前だけでなく左右も緑色LEDライトで照らし、見えにくいごみを広く浮かび上がらせます。

【からまんブラシ】

髪の毛などがからまりにくい。

【使いやすい】

お掃除のはじめから、あとのお手入れまで使いやすさにこだわっています。

【軽量】

軽い力でラクラクしっかりお掃除できる。

【ARおそうじ】

スマホをつけて「見える」お掃除。掃除の軌跡が見えて、お掃除上手に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.