

品番 : EA899AH-32F

品名 : AC100V/1170W 掃除機(紙パック式)



販売価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
カタログ価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/17 07:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



**バッテリーの上手な扱い方**

- ①掃除機を動かしていません。パワーボタンを押さず電源を切ってください。
- ②電池温度はなるべく10~30℃で使用してください。そのほかの温度だと性能の低下の原因になります。
- ③雨・雪に濡らさないでください。水気がかかる場所(浴室・キッチン)は避けてください。
- ④充電中は、充電中の状態で保管しないでください。

**マークの説明**

- 集じん不要** 紙パックは不要です。ゴミはゴミタンクに集まり、紙パックを交換するだけで済みます。
- 紙パック** 紙パックを交換するだけで、ゴミはゴミタンクに集まり、紙パックを交換するだけで済みます。
- 紙パック** 紙パックを交換するだけで、ゴミはゴミタンクに集まり、紙パックを交換するだけで済みます。

**吸込仕事率**

吸込仕事率は、掃除機の吸込力を定評目数として表示されている値で、数値が大きければ、吸込力が優れているとされています。

**紙パック式**

吸込んだゴミを紙パックに集めます。紙パックにはゴミが溜まるまで定期的に交換する必要があります。(2~3ヶ月に一度)



### 仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	CV-KV70J
電源	100V	消費電力	約240W~1,170W
吸込仕事率	約100W~600W	騒音値	約60~66dB
集じん容量	1.3L	サイズ	351×236×202(H)mm
総重量	4.1kg	コード長	5m
本体重量	2.7kg	付属品	すき間用吸口 パックフィルター(EA899AH-103×1枚)
ヘッド幅	約250mm	クリーン機能	HEパックフィルター(抗菌加工) 抗菌フィルター 一般フィルター
ヘッド	パワフルエアヘッド クルッとヘッド ペタリンコ構造 前・左右きわ取り		

吸い込んだ空気のでブラシを回転させ、絨毯上のごみをかき上げます。

クルッとヘッド  
手もとの操作でヘッドが左右90°曲がって壁際や狭い場所もラクにお掃除

ペタリンコ構造

ヘッドが浮かずに家具の下の奥までお掃除できます。

**前・左右きわ取り**

前、左右からごみを引き寄せ、お部屋のすみや壁際のごみも吸い取ります。

**ワンタッチ着脱**

レバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外すことができます。

**水洗い対応**

回転ブラシを取り外して水洗いできます。

**エア駆動方式**

吸い込んだ空気のでブラシを回転させます。

**ワンタッチズームパイプ**

パイプをお好みの長さにできます。

**本体ねじれんホース**

本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。

小型、軽量ボディで強列パワー。紙パック式です。

軽量・コンパクト構造で持ち運びラクラク

パックフィルターはEA899AH-102, EA899AH-103, EA899AH-105がご使用いただけます。

**代替品**

	<p><b>品番</b> EA899AM-39</p> <p><b>コメント</b> 変更点:騒音値、サイズ</p>
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.