

品番 : EA899AH-32G

品名 : AC100V/1170W 掃除機(紙パック式)



販売価格	26,600円(税抜)／29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜)／29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 10:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	日立(HITACHI)	型番	CV-KV70K
電源	100V	消費電力	約240W～1,170W
吸込仕事率	約100W～600W	騒音値	約60～66dB
集じん容量	1.3L	サイズ(W×D×H)mm	351mm(W)×236mm(D)×202(H)mm
重量	2.7kg	コード長	5m
ヘッド幅	約250mm	総重量	4.1kg
本体重量	2.7kg	クリーン機能	HEパックフィルター(抗菌加工) 抗菌フィルター 一般フィルター
ヘッド	パワフルエアーヘッド クリップヘッド ペタリンク構造 前・左右きわ取り	付属品	すき間用吸口 パックフィルター(EA899AH-103×1枚)

小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,170W)の紙パック式クリーナーです。

空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」

「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除

ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。

「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除

高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。

「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除

付属のツールでキレイに「すき間用吸口」

[ワンタッチズームパイプ] パイプをお好みの長さに調節できます。

[本体ねじれんホース]

本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。

パックフィルターはEA899AH-102, EA899AH-103, EA899AH-105をご使用いただけます。

### 代替品

	<p>品番 EA899AH-32K</p> <p>コメント 変更点:環境配慮デザイン・消費電力</p>
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.