

品番：EA899AH-32H

品名：AC100V/1170W 掃除機(紙パック式)




販売価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
カタログ価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/07 19:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



紙パック式
吸込んだゴミを紙パックに集めます。紙パックにはゴミが詰まらぬように自動的に交換する必要がなくなります。(2~3ヶ月に1回)

吸込仕事率
吸込仕事率は、掃除機の吸引力を表す目安として採用されている値で、数値が大きいほど、吸引力が優れています。

バッテリーの上手な扱い方
①過充電を防ぐため、充電が完了したら電源を切ってください。
②バッテリーが暖かくなるまで使い終わって下さい。
③電圧低下によるパワー不足は、充電完了後、しばらく充電を続けると回復します。
④充電中に充電ケーブルを抜かないでください。
⑤充電中に充電ケーブルを濡らさないでください。
⑥充電後は、充電ケーブルを収納してください。



仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	CV-KV70L
集じん容量	1.3L	電源	100V
消費電力	約240W~1,170W	吸込仕事率	約100W~600W
騒音値	約60~67dB	サイズ	351×236×202mm
重量	2.7kg	コード長	5m
適合紙パック	EA899AH-102,-103,-105	クリーン機能	HEパックフィルター(抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター
ヘッド幅	約250mm	付属品	すき間用吸口 パックフィルター(EA899AH-103×1枚)

小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。

空気のできれいに「パワフルエアークラウド」

ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。

「ベタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除

高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。

「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除

付属のツールでキレイに「すき間用吸口」

ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。

本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。

ヘッドは水洗いに対応しています。

代替品

	<p>品番 EA899AH-32K</p> <p>コメント 変更点:環境配慮デザイン・消費電力</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.