

品番 : EA899AH-32K

品名 : AC100V/1180W 掃除機(紙パック式)



販売価格	26,700円(税抜)／29,370円(税込)		
カタログ価格	26,700円(税抜)／29,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/17 10:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2416ページ		



仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	CV-KV70M
集じん容量	1.3L	電源	100V
消費電力	240~1,180W	吸込仕事率	100~600W
騒音値	60~67dB	サイズ	351×236×202mm
重量	2.7kg	コード長	5m
適合紙パック	EA899AH-102,-103,-105	ヘッド幅	約250mm
カラー	ホワイト	フィルター	HEパックフィルター(抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター
付属品	すき間用吸口アタッチメント 紙パック1枚(EA899AH-103)		

小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。

空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」

ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。

「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除
高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。

「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除

付属のツールでキレイに「すき間用吸口」

ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。

本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。

環境配慮デザイン

ヘッドは水洗いに対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.