

品番：EA899AH-36H

品名：AC100V/1180W 掃除機(紙パック式)



販売価格	37,600円(税抜) / 41,360円(税込)		
カタログ価格	37,600円(税抜) / 41,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/07 16:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2416ページ		



紙パック式
吸込んだゴミを紙パックに集めます。紙パックにはゴミが詰まるまで自動的に交換する必要があります。(2~3月に1回)

吸込仕事率
吸込仕事率は、掃除機の吸引能力を表す目安として用いられており、数値が大きいほど、吸引能力が優れています。

仕様

メーカー	日立(HITACHI)	型番	CV-KP90M
集じん容量	1.3L	電源	100V
消費電力	240~1,180W	吸込仕事率	100~620W
騒音値	60~66dB	サイズ	351×236×202mm
重量	2.7kg	コード長	5m
適合紙パック	EA899AH-102,-103,-105	ヘッド幅	約260mm
カラー	ベージュ	フィルター	HEパックフィルター(抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター
付属品	パットブラシ、すき間用吸口アタッチメント、紙パック(EA899AH-103)		

小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率620W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナー

「ごみハンターヘッド」で軽い力で前に進む、自走機能搭載

「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単に調節

「パットブラシ」で気になるところを手軽にお掃除
「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除
「ベタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除
[前・左右きわ取り]で前、左右からごみを引き寄せ、壁ぎわのごみも吸い込みます。
「かるふきブラシ」でフローリングの菌までふき取ります。
クリップハンドル抗菌加工
ヘッドは水洗いに対応しています。
環境配慮デザイン
「ecoこれっきり」運転でお掃除すると、床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で約57%（※）低減します。 ※日立調べ。[ecoこれっきり]運転:約29.4Wh、[中]運転:約69.0Wh

代替品

	<p>品番 EA899AM-39</p> <p>コメント 仕様ご確認ください。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.