品番: EA899AJ-10B

品名: AC100V/600W スティッククリーナー



販売価格	9,670円(税抜)/10,637円(税込)				
カタログ価 格	9,670円(税抜)/10,637円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/02 06:43現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2475ページ				



二段遠心分離で微細なゴミを分離し、強い吸引力が続きます スティック/ハンディの2WAYで用途で使い分けが可能

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	SCA-112-W
集塵方式	サイクロン式	集じん容量	0.5L (ゴミ捨てライン: 0.3L)
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	600W
吸引仕事率	100W	サイズ	235(W)×171(D)×977(H)mm
重量	1.7kg	コード長	4m
付属品	すき間ノズル	カラー	ホワイト
使用温度範囲	0~40℃		

コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適です。

スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせてさまざまなシーンで使用することができます。

竜巻状に「ゴミ」と「空気」を吸い上げ、遠心力によって分離。 ゴミはダストカップ、空気は高性能HEPAフィルターを通し外へ運ばれるので、クリーンな排気で安心お掃除。

ダストカップ、サイクロンユニットは水洗いできるので、いつでも清潔です。 難しい操作のいらないダストカップの取り外しで、手を汚さずに溜まったゴミを捨てられます。

コードフック付きで、使わないときは、コンパクトに収納できます。 また、滑り止めゴム付なので壁に立てかけることもできます。

棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.