

品番：EA899AJ-71

品名：[充電式] 掃除機・スティック型



販売価格	32,100円(税抜)／ 35,310円(税込)		
カタログ価格	32,100円(税抜)／35,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/16 02:43現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IC-SLDCP12
充電電源(充電アダプター)	入力:AC100V 50/60Hz 22VA 出力:DC23V 0.5A	連続使用時間	標準モード :約20分、ターボモード:約8分、自動モード:約30分※使用状態により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時)
サイズ	255(W)×190(D)×1039(H)mm	重量	1.7kg
充電時間	約3時間(室温・使用時間により、充電時間が長くなることがあります)	使用バッテリー	リチウムイオン2次電池
バッテリー容量	1,500mAh	バッテリー寿命	約500回(充電回数)
集じん容積	0.3L	吸引方法	紙パック式
定格電圧	DC18V	付属品	充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース、使い捨てダストパック×25枚 (EA899AJ-36)、ダストパックケース
材質	ABS樹脂、スチール		

自走式パワーヘッド搭載でハイパワーな吸引力に加え、より軽い力で掃除できます。

静電モップはマグネットで本体に固定できるので、本体からモップが外れることなく安定して掃除できます。

スタンド横に設置できる、ダストパックケース付でスタンド周辺でダストパックを交換でき、他の場所に取りに行く手間を省けます。

わずか1.7kg 軽量			
清潔を保つ 静電モップクリーンシステム			
用途で使い分け 2WAY			
かしこく長持ち ほこり感知センサー			
しっかり固定 充電スタンド付き			
たったの2STEP ゴミ捨て簡単			
使用温度範囲	0～40℃		

代替品

	品番	EA899AJ-60C
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.