

品番：EA899AJ-81

品名：AC100V/ 600W ハンディクリーナー



販売価格	20,700円(税抜)／ 22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜)／22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/16 23:44現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IC-CSP5-R
集じん容量	0.4L	電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	600W	吸込仕事率	100W (最大値120W～最小値15W)
サイズ	235×250×1052 (H) mm	重量	2.3kg
コード長	4m	材質	ABS樹脂、PP樹脂、PE樹脂
付属品	使い捨てダストパック×25枚 (1枚は本体内にセット済み)、壁置きパーツ、ねじ×2本、接着シート (予備)		

紙パック式

充電切れがないACコード式。

コードリールでワンタッチでコードが収納でき、コードの取り回しも今まで以上に簡単です。

自走式パワーヘッド搭載。

回転ブラシが床ゴミをかき出し、軽い力でヘッドが進みます。

本体側面が広範囲に光る、ほこり感知センサー搭載。

ほこりの量をランプでお知らせします。

紙パック式でゴミ捨て簡単。ゴミ捨て時にほこりが舞い上がらず、簡単に捨てられます。

代替品

	品番 EA899AJ-10A コメント サイクロン式/集塵容量0.3L
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.