

品番：EA899AK-12A

品名：AC100V/1000W 掃除機(サイクロン式)



販売価格	19,900円(税抜)／ 21,890円(税込)		
カタログ価格	19,900円(税抜)／21,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/07 15:54現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ツインバード工業(TWINBIRD)	型番	YC-T212BL
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1,000W(標準約750W)
吸込仕事率	250W	集じん容量	約1.4L
騒音値	59dB(強)	電源コード長	約5m(コードリール式)
サイズ	約280(W)×390(D)×305(H)mm	重量	約4.6kg(本体のみ)
スイッチ・表示	手元操作(切/標準/強)	集じん方式	サイクロン式
床用吸込口	タービンブラシ	延長パイプ仕様	伸縮式延長管
付属品	ホース、伸縮式延長管、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、2WAY丸ブラシ		

吸引力が続き、お手入れを少頻度にするサイクロンシステム搭載。

「渦伸張抑制原理により 加速と強い遠心力が発生する」ことを応用し、今までのサイクロンでは取りきれず フィルターの目詰まりの原因となっていた「微細塵」の遠心分離を可能にしました。

便利な 2WAY 丸ブラシ。カーテンレールのお掃除やサッシの溝、家具の脇などに便利な毛ブラシと、人やペットの毛を取るソフトブラシが切り替えてご使用になれます。

排気経路の工夫や共音対策を行い不快なノイズを減少。音量だけで無く全音域の不快音を抑え、朝や夜間でもお掃除ができます。

しっかり溜められるデカダストケース&ワンタッチ楽ステダストケースは 1.4 L の大容量。

「ワンタッチ楽ステ」構造なので、たったゴミに手を触れることなく簡単にゴミ捨てできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.