

品番：EA899AK-3A

品名：AC100V/1000W 掃除機・縦型(サイクロン式)



販売価格	8,000円(税抜)／8,800円(税込)		
カタログ価格	8,000円(税抜)／8,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/25 20:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様
メーカー
電源

メーカー	ツインバード工業(TWINBIRD)	型番	TC-EA36W
電源	AC100V (50/60Hz)	消費電力	1,000W
重量	3.4kg	電源コード長	5m
サイズ	275×195×1,050(H)mm	騒音値	70dB
集じん容量	1.2L	吸込仕事率	220W
スイッチ・表示	プッシュ式(ON-OFF)	床用吸込口	ノーマル(回転ブラシなし)
付属品	床用吸込口、 ハンドル、 すき間用ノズル、 すき間用ノズルホルダー		

サイクロン方式で吸込仕事率220Wの強力パワー
高速回転で、ゴミと空気を強力に分離。細かなチリ・ゴミも遠心分離できるので、フィルターの目詰まりが抑えられ、集じん効果が持続します。
お掃除中に床の上に舞い上がって浮遊するチリ・ゴミをキャッチするダストキャッチ搭載。空気中のチリ・ゴミまで捕えます。
「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん
フルフラット構造で、テーブル下のお掃除もらくらく
紙パック不要で経済的

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.