

品番：EA899AM-36S

品名：AC100V/1150W 掃除機(紙パック式)



販売価格	35,500円(税抜) / 39,050円(税込)		
カタログ価格	35,500円(税抜) / 39,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/07 19:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2416ページ		



紙パック式
吸込んだゴミを紙パックに集めます。
■紙パックには定期的な交換が必要となります。(2~3ヶ月に1回)

吸込仕事率
吸込仕事率は、掃除機の吸引力を
表示目安として表示されている値
で、数値が大きいほど、吸引力が優れ
ています。

「コンパクト」と「パワー」を併せ持つ紙パック式掃除機

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	MC-PJ24G-C
集じん容量	1.3L	電源	AC100V
消費電力	200~1,150W	吸込仕事率	60~580W
騒音値	60~65dB	サイズ	242(W)×348(D)×195(H)mm
重量	2.7kg(本体のみ)、 4.3kg(本体・ホース・延長管・床用ノズル含む)	コード長	5m
付属品	2WAYノズル、紙パック1枚 (EA899AM-104)	適合紙パック	EA899AM-103A、-104、-107

ブラシが壁際までピタリ届くので、壁際のゴミまでしっかりお掃除できます。

子ノズルで、狭いすき間や高いところなど届きにくい場所を気軽にお掃除できます。

特殊加工ローラー採用でノズルお手入れの手間を軽減します。

独自のV字型の構造で、吸引力の強いブラシの中央にゴミを集め取り残しを防ぎます。

マイナスイオンが静電気を抑えて、フローリングのゴミやほこりを一気にキャッチし、まるで拭いたような仕上がりに

ノズルの上方向から吸気、集じんして床上30cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。

小回りがきき移動もスムーズなビッグローラーを採用しています。

コード巻取りボタンが大きく、押しやすいです。ボタン周囲のノイズも整理され洗練されたデザインに。

排気の清潔さをより求めるなら、抗菌加工(別売:EA899AM-107)がおすすめです。

代替品

	<p>品番 EA899AM-39</p> <p>コメント 変更点:デザイン、消費電力など</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.