

品番 : EA899AM-39

品名 : AC100V/150-1000W 掃除機(紙パック式)



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/07 15:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2416ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	MC-PBH6A-AH
集じん容量	1.3L	電源	AC100V
消費電力	150~1000W	吸込仕事率	60~470W
騒音値	60~68dB	サイズ	243(W)×348(D)×196(H)mm
コード長	5m	重量	4.3kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む) 3.0kg(本体のみ)
付属品	すき間用ノズル、紙パック1枚 (EA899AM-104)	適合紙パック	EA899AM-103A、-104、-107

軽量・コンパクトなのに強力パワーの紙パック掃除機

弱・標準・強の3段階切替

「エアダストキャッチャー」つきエアロノズル

「フロントハンドル&スライド伸縮延長管」でらくらくお掃除します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

