


品番：EA899AM-46P

品名：AC100V/ 720W 掃除機(サイクロン式/ストーンブルー)



販売価格	62,900円(税抜) / 69,190円(税込)		
カタログ価格	62,900円(税抜) / 69,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/04/30 20:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	MC-SR42K-A
集じん容量	0.25L	電源	AC100V
消費電力	約250~720W	吸込仕事率	60~190W
騒音値	約59~62dB	サイズ	238×327×290(H)mm
重量	2.6kg(本体のみ) 4.2kg(本体にホース・延長管・床用ノズル装着時)	コード長	5m
付属品	手元ブラシ、2WAYノズル、お手入れブラシ	集じん方式	ダブルメタルサイクロン
集じんフィルター	ステンレスガード	排気フィルター	・抗菌消臭クリーンフィルター ・抗菌酵素加工フィルター ・アレル物質抑制加工フィルター
排気	まいあげブロック構造	ゴミすて方式	下開き式・ワンタッチゴミすて
ゴミすて表示	ダストボックス ゴミすてライン	捕じん性能	0.3μm以上を約99.9%キャッチ
カラー	ストーンブルー	材質	樹脂・金属

見えないゴミまで逃がさない「クリーンセンター」搭載。
髪の毛やペットの毛もほとんどからまない「からまないブラシ」でお手入れの負担を軽減
独自のV字型の構造で、吸引力の強い中央にゴミを集め取り残しを防ぎます。
「ダブルメタル」採用で、約2年間お手入れ不要 ※使用環境により異なります。ゴミはこまめにすててください。
ノズルを付け替える手間なくペダルをポンと踏むだけ。子ノズルで、狭いすき間や高い所など、届きにくい場所を気軽にお掃除できます。
壁ぎわのゴミまでしっかり吸い込む「壁ぎわ集じん」搭載のパワーノズルを採用。ノズルの前方部が薄くゴミが残りがちな壁ぎわまでブラシが届きます。
ステンレスガードは斜め穴加工で細じんを通しにくく、髪の毛もからまりにくい構造です。外側と内側の気流が反転するので、ゴミが中に入るのを防ぎます。
「8気筒遠心分離ユニット」が、高速回転の遠心力でゴミを強力に分離。分離されたゴミはメタルコーティングを通してダストボックスの集じん部に蓄積されます。
目に見えない約20 μ mの微細なハウスダストまで検知、取り残しを光ってお知らせします。
アタッチメントの手元グリップと本体の持ち手グリップが抗菌加工になり、手の触れる部分を清潔に保ちます。
いままでストレスだった、髪の毛やペットの毛もほとんどからまない。ブラシを取り外す手間なく、お手入れラクラク。さらに、ブラシは抗菌加工なので、清潔感続く。
ローラーにも特殊加工を採用。表面がなめらかになり毛がからみにくなっているのでお手入れの負担を軽減。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.