

品番：EA899AM-83A

品名：AC100V/ 700W ふとん掃除機



販売価格	20,500円(税抜)／ 22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜)／22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/06/01 14:38現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	MC-DF110C-P
電源方式	コード式	集じん方式	パックスレス式
集じん容量	0.4L	吸込仕事率	180W
電源	100V(50/60Hz)	消費電力	700W
センサー	赤外線センサー	ノズルタイプ	赤外線センサー付ふとん清潔ノズル
フィルター	メッシュフィルター、 スポンジフィルター、 フィルター(不織布)、 プレフィルター	サイズ	本体:126(W)×360(D)×172(H) mm、 ふとん清潔ノズル装着時:251(W) ×557(D)×172(H)mm
重量	1.9kg(本体のみ)、 2.3kg(本体・ホース・延長管・床用ノズル の合計)	コード長	5m
付属品	小型ノズル、 すき間用ノズル、 ロングホース		

<赤外線センサー搭載>
微細なゴミやダニまで見つけて光ってお知らせ。

<ふとんに吸い付かない>
「抗菌W回転ローラー」で操作性にも配慮。

<豊富なアタッチメント>

★本体を置いて使えるロングホース付属。

騒音値

約76dB

代替品



品番 EA899AM-84
コメント 変更点:メーカー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.