

品番：EA899AR-100

品名：AC100V/1150W 乾湿両用掃除機(エコオリジナル)



販売価格	25,300円(税抜)／27,830円(税込)			
カタログ価格	25,300円(税抜)／27,830円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/10 04:36現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	京セラ	型番	VC1250
電源	100V	消費電力	1150W
吸込仕事率	280W	電流	12A
最大風量	3.0m3/min	真空度	25kPa
騒音値	72dB	サイズ	350×345×505(H)mm
タンク材質	樹脂	重量	7kg
集じん容量	乾燥:21L、液体:18L	ホース長	φ38mm×1.8m
コード長	5m	付属品	ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。	
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W	
業務用【乾湿両用】集じん機	
細かなホコリも確実にキャッチする	

カートリッジフィルタ仕様
電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ
コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ
金属アーク溶接の屋内作業現場などの清掃に。
HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。
二重絶縁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.