品番: EA899AR-16SC

品名:[充電式/DC18.0V] 掃除機(サイクロン式/紙パック)



販売価格	36,400円(税抜)/40,040円(税込)				
カタログ価 格	36,400円(税抜)/40,040円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/20 03:21現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					

















## 仕様

メーカー	京セラ	型番	DHC1810L5
サイズ	455(※970)×121×188(H)mm ※()内の数字は延長管、ワイドノズル を取付けた状態の寸法です。	連続使用時間	(強)25分、(弱)50分
吸込仕事率	(強)60W、(弱)20W	騒音値	強:69.2dB (サイクロンユニット未装着)
重量	1.5kg	充電時間	84分
集じん容量	0.5L(ダストバッグ)、 0.33L(紙パック)	使用電池	18V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)
付属品	電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダ付)、ワイドノズル、すき間ノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ(本体取付)、サイクロン式ユニット、逆止板		

排気がクリーンな掃除もできるサイクロン式ユニット付属

充電器・バッテリー付

静かでパワフルな吸引力

シートキースイッチの2段階切り替えで掃除効率アップ

電池残量をLEDの点灯点滅で知らせます

ストラップ付

静音性UP

微細な粉じんなどの吸込みに優れたサイクロン式ユニットを標準付属

## 代替品



**品番** EA899AR-19

コメント 仕様ご確認ください

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.