


品番：EA899AR-19

品名：DC18.0V 掃除機(充電式/サイクロン式/紙パック)



販売価格	42,600円(税抜) / 46,860円(税込)		
カタログ価格	42,600円(税抜) / 46,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2414ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	DHC181L5
使用電池	18V仕様	集じん容量	0.5L(ダストパック) 0.33L(紙パック)
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	連続使用時間	(強):20分、(中):35分、(弱):45分
吸込仕事率	(強):100W、(中):50W、(弱):35W	騒音値	(強):67dB、(中):65dB、(弱):64dB
サイズ	455(延長管、ワイドノズル取付時: 970)×121×188(H)mm	重量	1.6kg
充電時間	84分	付属品	充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストパック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)
材質	樹脂		

高い吸引力と静音性を両立

ブラシレスモーター搭載

分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き) 工具無しで簡単に分解・水洗いが出来る

HEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに
ダストパックや紙パックで捕集されないより微細な粉じんを捕集可能。
※溶接ヒューム粉など有害物質の集じんはできません

分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属
吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
保管や作業中の保持に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.