

品番 : EA899AR-4

品名 : AV100V/1150W 掃除機(乾湿両用)



販売価格	26,500円(税抜)／29,150円(税込)		
カタログ価格	26,500円(税抜)／29,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/16 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2480ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AVC1250
電源	100V	消費電力	1150W
吸込仕事率	280W	電流	12A
風量	3.0m ³ /min	真圧度	25kPa
騒音値	75dB	サイズ	345×350×505(H)mm
タンク材質	樹脂	重量	7kg
集じん容量	乾燥:21L 液体:18L	ホース長	Φ38mm×1.8m
コード長	5m	付属品	ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、 フィルタロック、ホース接続ハンドル、床 ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿 式用)、延長管、隙間ノズル、キャスター ×4個

業務用「乾湿両用」集じん機

細かなホコリも確実にキャッチする

カートリッジフィルタ仕様

電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.