

品番：EA899AW-20

品名：DC18.0V ハンディークリーナー本体



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/05/06 08:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2415ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------|--|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GAS18V-1H |
| 使用電池 | 18V仕様 | 集じん容量 | 0.7L |
| 連続使用時間 | 7分 | 吸込仕事率 | 59W |
| 充電時間 | 35分 | サイズ | 440(L)×180(W)×110(H)mm |
| 重量 | 1.3kg(バッテリー無) | 付属品 | 延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース |
| 紙パック不要 | | | |
| 2ステージ方式のローテーションエアフローで吸引力が持続 | | | |
| ゴミ捨てが簡単なダストカップデザインで水洗いも可能です | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.